



# Blažilnik YSR-20-25

Številka dela: 10869

FESTO

nastavljiv, z dolivanjem



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Gib	25 mm
Dušenje	nastavljiv trda karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,4 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	25 mm
Maks. udarna sila	2.500 N
Maks. poraba energije na gib	62,5 J
Maks. poraba energije na uro	180.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila vračanja	25 N
Masa izdelka	420 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Jeklo cinkan
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo