

Aksialni sklop EAMM-A-D19-42A

Številka dela: 1087642

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,1 Nm
Masa izdelka	130 g
Koda vmesnika aktuatorja	D19A
Koda vmesnika, motor in	42A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS