


Aksialni sklop EAMM-A-D19-35S

Številka dela: 1087729

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,1 Nm
Masa izdelka	90 g
Koda vmesnika aktuatorja	D19A
Koda vmesnika, motor in	35S
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS