

**Blažilnik**  
**DYEF-M22-Y1F**  
Številka dela: 1113706

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M22
Gib	7 mm
Dušenje	P-dušenje s kovinskim fiksnim prislonom
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,8 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	7 mm
Maks. poraba energije na gib	1,2 J
Masa izdelka	200 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo