


Aksialni sklop EAMM-A-R48-100A

Številka dela: 1133402

★ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	970 g
Koda vmesnika aktuatorja	R48
Koda vmesnika, motor in	100A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS