


# Standardni valj DSN-5/8"-6"-P

Številka dela: 11338

FESTO

na osnovi DIN ISO 6432, za brezdotično zaznavanje v končnih legah.  
Različne možnosti pritrditve, z in brez dodatnih pritrditvenih elementov.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	152,4 mm
Premer bata	5/8"
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	103,7 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	120,6 N
Pnevmatični priključek	M16x1,5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	visokolegirano jeklo, nerjavno