


Blažilnik DYSR-8-8-Y5

Številka dela: 1138641

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Gib	8 mm
Dušenje	nastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Čas vračanja dolg	3 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	8 mm
Maks. udarna sila	400 N
Maks. poraba energije na gib	4 J
Maks. poraba energije na uro	24.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila vračanja	1,8 N
Masa izdelka	60 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo
Material, batnica	visokolegirano jeklo