

Blažilnik DYSR-16-20-Y5

Številka dela: 1138644

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Gib	20 mm
Dušenje	nastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,3 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	20 mm
Maks. udarna sila	1.600 N
Maks. poraba energije na gib	32 J
Maks. poraba energije na uro	100.000 J
Maks. preostala energija	0,16 J
Sila vračanja	5,4 N
Masa izdelka	200 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visoko legirano jeklo, kaljeno