


# Zavorni valj DYHR-32-60-Y5

Številka dela: 1155696

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Gib	60 mm
Dušenje	nastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,3 m/s
Podajalna hitrost	0,2 ... 100 mm/s
Čas vračanja kratek	1,2 s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 80 °C
Maks. udarna sila	6.400 N
Maks. poraba energije na gib	384 J
Maks. poraba energije na uro	220.000 J
Min. podajalna sila	640 N
Maks. podajalna sila	6.400 N
Maks. preostala energija	2 J
Sila vračanja	18 N
Masa izdelka	1.380 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo cinkan
Material, batnica	kaljen visokolegirano jeklo