


# Protipovratni ventil H-3/4-B

Številka dela: 11692

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Način pritrditve	za uvitje
Obratovalni tlak MPa	0,04 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak	0,4 ... 12 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni imenski pretok 1 → 2 s 6 na 5 bar	5.900 l/min
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Krmilni medij	LX1
Maks. pritezni moment	60 Nm
Masa izdelka	101 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR