


Zasučni pogon DRQD-B-32-180-P1J-A-AR-FW

Številka dela: 1177953

Izdelek, ki se opušča

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-180 /+ 6 deg
Zasučni kot	180 deg
Dušenje	P1J: nastavljivo dušenje iz elastomera
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	zobata letev/pastorek
Maks. število vmesnih položajev	1
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	3 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,6 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	12,5 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,08 kgm ²
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu pogonske gredi	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij