


Prirobnica motorja EAMF-A-80A-120G

Številka dela: 1190702

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.090 g
Koda vmesnika, motor in	120G
Koda vmesnika ohišja sklopke	80A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS