


Prirobnica motorja EAMF-A-80A-140A

Številka dela: 1190796

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.147 g
Koda vmesnika, motor in	140A
Koda vmesnika ohišja sklopke	80A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS