



Ventil za prednjo ploščo

SV-5-M5-B

Številka dela: 11914

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	ročno
Normalni imenski pretok	95 l/min
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	2,3 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
Prekritje	pozitivno prekritje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	17 N
Masa izdelka	53 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Umetna masa Med (medenina)