

# T-natično navojni priključek TCN-1/4-PK-6

Številka dela: 11965

FESTO

za cevi iz umetnih mas PAN, PUN, PL, PP, PU, z dvema tesnili, vrtljiv.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4,9 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 8 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij cinkova tlačna litina