


Dušilna plošča GRO-ZP-3-ISO

Številka dela: 119674

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	1.500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino