

# Paralelni sklop EAMM-U-50-D32-42A-78

Številka dela: 1201607

★ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                          | Vrednost               |
|-------------------------------------|------------------------|
| Velikost                            | 50                     |
| Položaj vgradnje                    | poljuben               |
| Prestava reduktorja                 | 1:1                    |
| Maks. število vrtljajev             | 6.000 1/min            |
| LABS (PWIS) skladnost               | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja            | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka            | 0 - 95 %               |
| Vrsta zaščite                       | IP40                   |
| Temperatura okolice                 | -10 ... 60 °C          |
| Masni vztrajnostni moment           | 12,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 0,01 Nm                |
| Prenosni vrtilni moment             | 1 Nm                   |
| Masa izdelka                        | 610 g                  |
| Koda vmesnika aktuatorja            | D32B                   |
| Koda vmesnika, motor in             | 42A                    |
| Opomba o materialu                  | Ustreza RoHS           |