

Aksialni sklop EAMM-A-N48-100A

Številka dela: 1201894

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	1.070 g
Koda vmesnika aktuatorja	N48
Koda vmesnika, motor in	100A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS