


# Glušnik AMTE-M-LH-G38

Številka dela: 1205862

★ Osnovni program

primeren za zmanjševanje hrupa na odzračitvenih priključkih  
pnevmatičnih naprav.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	5.430 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	82 dB(A)
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	26 g
Pnevmatični priključek	G3/8
Material, dušilni vložek	Bron
Material, navojni čep	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS