


# Glušnik AMTE-M-H-G14

Številka dela: 1206623

★ Osnovni program

primeren za zmanjševanje hrupa na odzračitvenih priključkih  
pnevmatičnih naprav.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	20
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	1.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	95 dB(A)
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	9,5 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material, dušilni vložek	Bron
Material, navojni čep	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS