

# Cev iz umetne mase PU-13-SW

Številka dela: 12133

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib,  
poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	17,6 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	83 mm
Notranji premer	13 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,133 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z notranjim premerom 13 mm z matico
Barva	črna
Trdota v Shore	A 86 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)