


Glušnik AMTC-P-PC10

Številka dela: 1224460

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	58 dB(A)
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	2 g
Pnevmatični priključek	Vložek 10 mm
Material, dušilni vložek	PE
Material, navojni čep	PE
Opomba o materialu	Ustreza RoHS