

# Sklopka EAMC-30-35-6-8

Številka dela: 123041

FESTO

za DGE.



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer držala 1           | 6 mm                  |
| Premer držala 2           | 8 mm                  |
| Velikost                  | 30                    |
| Imenska dolžina           | 35 mm                 |
| Položaj vgradnje          | poljuben              |
| Maks. število vrtljajev   | 8.000 1/min           |
| LABS (PWIS) skladnost     | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 ... 60 °C         |
| Relativna vlažnost zraka  | 0 - 95 %              |
| Temperatura okolice       | -25 ... 60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 6,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosni vrtilni moment   | 7,5 Nm                |
| Masa izdelka              | 45 g                  |
| Opomba o materialu        | Ustreza RoHS          |