

# Sklopka EAMC-40-66-19-20

Številka dela: 123847

FESTO

Za elektromehanski pogon s servomotorjem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	19 mm
Premer držala 2	20 mm
Velikost	40
Imenska dolžina	66 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.500 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	139 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS