



# PE-pretvornik VPE-1/8-2N

Številka dela: 12594

FESTO

na priključni plošči 2n.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	CCC
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Merjena veličina	relativni tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Območje merjenja tlaka	-1 ... 0 bar
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Stikalni element	izmenjevalnik
Točka vklopa	-0,25 bar
Točka izklopa	$\leq 0,1$ bar
Maks. preklopna frekvenca	1 Hz
Minimalni bremenski tok	100 mA
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 250 V
Električni priključek	Vijačna sponka
Način pritrditve	po izbiri: na montažnem okvirju 2n s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	G1/8
Informacije o materialu ohišja	PET POM Jeklo
Informacija o materialu preklpnega kontakta	srebrna
Informacija o materialu električnega priključka	Med (medenina)
Informacije o materialu membrane	CR
Vrsta zaščite	IP00, IP20 z zaščitno kapo