


Ploski valj EZH-1,5/6,5-10

Številka dela: 13009

FESTO

zavarovan pred vrtenjem



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premer bata	3 mm Ekvivalentni premer
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstruktivna zgradba	Bat pravokotna batnica
Zaznavanje položaja	Brez
Varovanje pred zasukom/vodilo	pravokotna batnica
Obratovalni tlak MPa	0,3 ... 0,6 MPa
Obratovalni tlak	3 ... 6 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	3,8 N
Teoretično minimalna sila vračanja vzmeti	1 N
Teoretično maksimalna sila vračanja vzmeti	1,7 N
Masa izdelka	4 g
Način pritrditve	s prečno izvrtino
Pnevmatični priključek	Vtična spojka PK-3
Material, pokrov	Aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij
Material, batnica	Ojačan PA