


Adapterska plošča VABA-S6-7-S2-3-P-N1

Številka dela: 1302085
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	60 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maksimalno število ventilskih tuljav	26
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	2.600 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12	1/8 NPT
Priključek pomožnega krmilnega zraka 14	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	1 1/2 NPT
Pnevmatični priključek 3	1 1/2 NPT
Pnevmatični priključek 5	1 1/2 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, plošča	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijaki	Jeklo cinkan