


Y-vtična vez QSY-10H-8

Številka dela: 130635

★ Standardni program

z vtično tulko.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	4,6 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	15 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek, napajanje	Manšeta vtiča QS-10
Pnevmatični priključek, izhod	für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno