


# Cartridge QSPK18-6

Številka dela: 130840

FESTO

z vtičnimi priključkom, ravnim.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost  | Mini  |
| Imenska velikost                                  | 3,8 mm  |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | O-obroč   |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben  |
| Oblika  | Ravna oblika  |
| Enota pakiranja                                   | 10  |
| Konstruktivna zgradba                             | Princip potisni/povleci                                     |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1 MPa<br>-0,95 ... 10 bar<br>-13,775 ... 145 psi |
| Morska klasifikacija                              | glej certifikat   |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                            |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev                            |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                               | -5 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                                      | 3 g   |
| Način pritrditve                                  | Pritrdilna igla   |
| Pnevmatični priključek 1                          | Vložek 18 mm  |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 6 mm                             |
| Barva sprostitvenega obroča                       | modra   |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                                  | Ojačan PA   |
| Material, sprostitveni obroč                      | POM   |
| Material, tesnilo cevi                            | NBR   |
| Material, segment cevne spojke                    | visokolegirano jeklo, nerjavno                              |