


Cartridge QSPLK18-8

Številka dela: 130845

FESTO

z vtičnimi priključkom, L-oblika.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 5,2 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | O-obroč |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | L-oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 7,5 g |
| Način pritrditve | Pritrdilna igla |
| Pnevmatični priključek 1 | Vložek 18 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 8 mm |
| Barva sprostitvenega obroča | modra |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Ojačan PA |
| Material, sprostitveni obroč | POM |
| Material, tesnilo cevi | NBR |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |