


Vtična vez QS-B-6-20

Številka dela: 130965
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	3,7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	20
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	6,2 g
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 6 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno