

Cartridge QSPLLK18-1/4-U

Številka dela: 132179

FESTO

z vtičnimi priključkom, L-oblika, dolg.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	3,6 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	4,2 g
Pnevmatični priključek 1	QSP...18
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/4"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno