


# Aksialni sklop EAMM-A-D32-40A-S1

Številka dela: 1322178

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,6 Nm
Masa izdelka	130 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32A D32B
Koda vmesnika, motor in	40A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS