

Precizni dušilni ventil GRPO-160-PK-4

Številka dela: 13230

FESTO

služi za natančno nastavitvev toka.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Pnevmatični priključek 1	PK-4
Pnevmatični priključek 2	PK-4
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vrtljiv gumb s skalo
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	75,8 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Material, ohišje	Ojačan PA
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak od 2 k 1	0 ... 0,5 bar
Normalni imenski pretok v smeri dušenja 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	38 l/min
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	129 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	48 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR PVC
Material, držalo	Aluminijeva litina za kovanje
Material, PK priključki	Aluminijeva litina za kovanje Med (medenina)
Material, vijaki	Jeklo