

T-vtično navojni priključek NPQP-T-R14-Q10

Številka dela: 132456

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2013.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	5,8 mm
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	18 g
Pnevmatični priključek 1	R1/4
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 10 mm
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PP
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno