


Cartridge QSPKG10-3/16-U

Številka dela: 132625

FESTO

z vtičnimi priključkom, ravnim.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	2,7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Konstruksijska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	2 g
Pnevmatični priključek 1	QSP...10
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 3/16"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno