


Magnetna tuljava MSFW-230-50/60-DS

Številka dela: 13266

FESTO

s standardno vtičnico po DIN EN 175301.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prikazovalnik položaja vklopa | ne |
| Min. pritezni čas | 10 ms |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| Faktor moči cos {phi} | 0,7 |
| Karakteristika tuljave | 230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9 VA, držalna moč 7 VA |
| Dovoljeno nihanje frekvence | +/- 5 % |
| Dopustna nihanja napajanja | +/- 10 % |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-C1-L |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -5 ... 40 °C |
| Maks. pritezni moment, vtičnica | 0,4 Nm |
| Masa izdelka | 55 g |
| Električni priključek | Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803 |
| Način pritrditve | z narebreno matico |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, magnetna tuljava | Duroplast Baker Jeklo |
| Material, navitje | Baker |