

T-vtična vez

QST-V0-4

Številka dela: 132896

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 2,8 mm |
| Test gorljivosti materiala | UL94 V-0 (ohišje) UL94 V-0 (sprostitveni obroč) |
| Oblika | T-oblika |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Opozorilo o obratovalnem tlaku | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 9,6 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za cev z zunanjim premerom 4 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 4 mm |
| Barva sprostitvenega obroča | črna |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | PBT |
| Material, sprostitveni obroč | PBT |
| Material, tesnilo cevi | NBR |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno Med (medenina) |