


Vtična vez
NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
Številka dela: 133139

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 6,3 mm |
| Oblika | Ravna oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 7,9 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Premer vtične tulke 12 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 10 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | PP |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |