



Glušnik z dušenjem VFFK-C-K-M7-P

Številka dela: 133141

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilnik-glušnik
Pnevmatični priključek 1	M7
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	za uvitje
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 100 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	3,8 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	5,8 g
Material, dušilni vložek	PE
Material, navojni čep	Medenina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, regulirni vijak	Medenina, nikljana