

Cev iz umetne mase PU-2-BL

Številka dela: 13365

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib,
poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	3,2 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	13 mm
Notranji premer	2,3 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Dovoljenje	TÜV
Masa izdelka glede na dolžino	0,005 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)