

Vpenjalna tulka EAMH-50-6-C13.6-P

Številka dela: 1354093

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,38 kgmm ²
Masa izdelka	19 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS