

# Priključna letev VABM-C8-12E-G14-4-M1-L

Številka dela: 1361865

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                        |
|---|---------------------------------|
| Dimenzija rastra                          | 12 mm                           |
| Maks. število ventilskih mest             | 4                               |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Maks. pritezni moment, pritrditev ventila | 0,6 Nm                          |
| Maks. pritezni moment stenske montaže     | 5 Nm                            |
| Masa izdelka                              | 484 g                           |
| Pnevmatični priključek 1                  | G1/4                            |
| Pnevmatični priključek 3                  | G1/4                            |
| Pnevmatični priključek 5                  | G1/4                            |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                    |
| Material, priključna letev                | Aluminijeva litina za kovanje   |