

Priključna letev VABM-C8-12E-G14-6-M1-L

Številka dela: 1361867

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Dimenzija rastra | 12 mm |
| Maks. število ventilskih mest | 6 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment, pritrditev ventila | 0,6 Nm |
| Maks. pritezni moment stenske montaže | 5 Nm |
| Masa izdelka | 585 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |