

Priključna letev VABM-C8-12E-G14-24-M1-L

Številka dela: 1361876

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	12 mm
Maks. število ventilskih mest	24
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,6 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	5 Nm
Masa izdelka	1.500 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje