

# Paralelni sklop EAMM-U-86-D40-88A-102

Številka dela: 1362229

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

| Značilnost                          | Vrednost              |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Velikost                            | 86                    |
| Položaj vgradnje                    | poljuben              |
| Prestava reduktorja                 | 1:1                   |
| Maks. število vrtljajev             | 5.000 1/min           |
| LABS (PWIS) skladnost               | VDMA24364 cona III    |
| Temperatura skladiščenja            | -25 ... 60 °C         |
| Relativna vlažnost zraka            | 0 - 95 %              |
| Vrsta zaščite                       | IP40                  |
| Temperatura okolice                 | -10 ... 60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment           | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 0,25 Nm               |
| Prenosni vrtilni moment             | 9,5 Nm                |
| Masa izdelka                        | 2.490 g               |
| Koda vmesnika aktuatorja            | D40B                  |
| Koda vmesnika, motor in             | 88A                   |
| Opomba o materialu                  | Ustreza RoHS          |