


Sklopka EAMD-67-82-32-32X32-U

Številka dela: 1379270

FESTO

je pogonski element, ki prenaša krožno gibanje koračnega ali servo motorja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer držala 1 | 32 mm |
| Premer držala 2 | 32 mm |
| Velikost | 67 |
| Imenska dolžina | 82 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 4.500 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -25 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 831 kgmm ² |
| Prenosni vrtilni moment | 192 Nm |
| Masa izdelka | 1.540 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |