


Vakuumski prisesek VAS-55-1/4-SI-B

Številka dela: 1379348

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Izenačevalnik višine priseska | 3,5 mm |
| Imenska velikost | 4 mm |
| Premer priseska | 55 mm |
| Volumen priseska | 8,01 cm ³ |
| Lega priključka | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika priseska | okrogel ploščat |
| Obratovalni tlak MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Imenski obratovalni tlak | -0,07 MPa -0,7 bar |
| Imenski obratovalni tlak (psi) | -10,15 psi |
| Delovni medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -40 ... 200 °C |
| Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku | 110 N |
| Masa izdelka | 19 g |
| Način pritrditve | preko vakuumskega priključka |
| Vakuumski priključek | G1/4 |
| Barva | transparenten |
| Trdota v Shore | 60 +/- 5 |
| Material, navojni čep | Aluminijeva litina za kovanje |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, prisesek | VMQ (silikon) |