

Kompaktni valj DPCS-40-50-P

Številka dela: 1380707
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	50 mm
Premer bata	40 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarna energija v končnih legah	0,36 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	633 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	754 N
Premikajoče se mase	175 g
Masa izdelka	468 g
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje