

Vakuumski prisesek VAS-100-1/4-PUR-B

Številka dela: 1396098

FESTO

Tesnilo je vključeno v obseg dobave.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseska	3,5 mm
Imenska velikost	4 mm
Premer priseska	100 mm
Volumen priseska	33,5 cm ³
Efektiven premer priseska	90,5 mm
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseska	okrogel ploščat
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 0 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-0,07 MPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	450 N
Masa izdelka	140 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	modra
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	cinkova tlačna litina
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	PUR